



Fas
LYDIA S

WWW.FAS.IT



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Distributeur automatique de boissons chaudes

Fas Lydia S est un distributeur super automatique de café en grains et de boissons chaudes solubles

Capacité de charge

8 bacs modulaires à haute capacité, 6 pour les produits solubles (jusqu'à 4 kg), 1 pour le café en Grains (jusqu'à 4 kg) et 1 pour le sucre

Groupe espresso FAS

Groupe café garantissant une excellente qualité et température du café, à partir de la première distribution

Gobelets et spatules

Distributeur de gobelets et de spatules réglable selon le diamètre des gobelets et la longueur des spatules

Interface tactile avec tablette 13,3"

Interface utilisateur avec écran tactile personnalisable avec des logos et des vidéos, programmation par icônes simple et rapide

Fas Cloud +

Gestion, programmation, mise à jour, clonage et fonctions Audit en local ou à distance par Fas Cloud+

Bloc électrovannes en PPS


Le bloc électrovannes en PPS (polysulfure de phénylène) garantit d'excellentes performances à haute température, en évitant la formation de calcaire et le relâchement de métaux lourds

Mouture variable de série

Le moulin-doseur de Lydia S modifie automatiquement ses paramètres, en garantissant une qualité constante du café en grains dans le temps

Fas LYDIA S

CONFIGURATION INTERNE



- 1 Sucre sur la porte
- 2 Thè
- 3 Chocolat
- 4 Lait
- 5 soluble
- 6 Café soluble 1
- 7 Café soluble 2
- 8 Café en grains

SPECIFICATIONS TECHNIQUES



Dimensioni e Finiture

Altezza - Larghezza - Profondità	1830 - 650 - 730 mm
Ingombro porta aperta	1340 mm
Peso	155 Kg
Finiture estetiche	Gris graphite et noir



Caratteristiche tecniche

Alimentazione	230/50-60 V/Hz
Puissance nominale	1560 W
Consommation Wh/h	68
Branchement réseau hydrique	0,1 - 0,8 Mpa



Équipements

Protocoles	Executive/MDB
Capacité gobelets/spatules	Jusqu'à 780/550
Capacité café en grains	Jusqu'à 4 Kg
Capacité produits solubles	Jusqu'à 4 Kg
Chaudière	650 cc
Wi-Fi et bluetooth LE intégrés d'origine	Oui
Fas Cloud +	Oui
Photocellules de détection du gobelet	Options